

HDC 48B SDLU 1PG29G


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| Číslo objednávky | 1799810000 |
| Typ | HDC 48B SDLU 1PG29G |
| GTIN (EAN) | 4032248247035 |
| Množství | 1 items |

HDC 48B SDLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda
UL File Number Search [Web UL](#)
Č. osvědčení (cURus) E92202

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| Hloubka | 143 mm | Hloubka (v palcích) | 5.6299 inch |
| Výška | 120 mm | Výška (v palcích) | 4.7244 inch |
| Šířka | 166.2 mm | Šířka (v palcích) | 6.5433 inch |
| Rozměr při montáži - výška | 106 mm | Rozměr při montáži - šířka | 111 mm |
| Čistá hmotnost | 1397.44 g | | |

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemická odolnost

| | |
|-------------------|--------------------|
| Látka | Aceton |
| Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| Látka | Vrtací olej |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Nafta |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Etylalkohol |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Převodový olej |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Hydraulický olej |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Chladivo |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Petrolejový benzin |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Pot |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Prémiový benzin |
| Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| Látka | Voda |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | UV |
| Chemická odolnost | Nestabilní |
| Látka | Ozón |
| Chemická odolnost | Nestabilní |

Obecné údaje

Provedení povrchu Práškové lakování Stupeň krytí IP65, v zapojeném stavu

HDC 48B SDLU 1PG29G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Technické údaje****Rozměry**

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|------------|
| Délka rozteče otvorů A2 | 111 mm | Kabelový vstup | se závitem |
| Šířka pouzdra C | 90 mm | Šířka základny C1 | 120 mm |
| Celková délka pouzdra | 132 mm | Výška pouzdra B | 120 mm |
| Výška základny B1 | 10 mm | | |

Verze

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|
| Velikost kabelových vstupů | PG 29 | Horní část/dolní část/víčko | dolní část |
| Kryt | s krytem | Utahovací moment | 1.2 Nm |
| Počet kabelových vstupů nahoře | 0 | Počet kabelových vstupů ze strany | 1 |
| Design krytu | s krytem | Design pouzdra | Kryt základny |
| Design zajišťovacího systému | Koncová uzamykací svorka, dolní strana | Design | Standardně |
| Instalační velikost | 12 | Kabelový vstup | se závitem |
| Typ | Kryt základny | Verze svorky | Koncová uzamykací svorka |
| Těsnění | NBR | Vnitřní závit | PG 29 |
| Barva (RAL) | RAL 7035 | BG | 12 |
| Vhodné pro systém ModuPlug® | Ano | | |

Klasifikace


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 48B SDLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com



HDC 48B SDLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kryt, vstup kabelu na horní straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 48B TOLU 1PG29G | Verze |
| Číslo | 1650980000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190299606 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 48B TOLU 1PG36G | Verze |
| Číslo | 1651000000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 36 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190299620 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 48B TOLU 1M50G | Verze |
| Číslo | 1788330000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 50 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248205868 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 48B TOLU 1M40G | Verze |
| Číslo | 1788340000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 40 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248205875 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 48B TOLU 1M32G | Verze |
| Číslo | 1788350000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248205882 | |
| Množství | 1 ST | |

HDC 48B SDLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Příslušenství

www.weidmueller.com

Kryt, vstup kabelu na straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 48B TSLU 1PG29G | Verze |
| Číslo | 1650850000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190299453 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 48B TSLU 1PG36G | Verze |
| Číslo | 1650860000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 36 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190299460 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 48B TSLU 1PG42G | Verze |
| Číslo | 1670470000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 42 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190431556 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 48B TSLU 1M50G | Verze |
| Číslo | 1788300000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 50 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248205837 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 48B TSLU 1M40G | Verze |
| Číslo | 1788310000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 40 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248205844 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 48B TSLU 1M32G | Verze |
| Číslo | 1788320000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248205851 | |
| Množství | 1 ST | |