

HDC-KIT-HE 48.150 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC soupravy jsou standardizované sady pro montáž kompletních plug-in konektorů.

HDC soupravy se obvykle skládají z vložky zástrčky, vložky zásuvky, zástrčkového krytu, přepážkového krytu a kabelové průchodky.

Weidmüller nabízí řadu kombinací standardních konektorů s metrickým nebo PG závitem kabelové vývodky.

Drátové připojení je navrženo jako šroubové. Všechny šroubové spoje jsou vybaveny pružinou na ochranu drátu.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | RockStar® HDC soupravy-Zátěžové konektory, Souprava, HE, Instalační velikost: 12, Póly: 48, Šroubové připojení, 500 V, 16 A, tlakově litý hliník, M 40 |
| Číslo objednávky | 1802360000 |
| Typ | HDC-KIT-HE 48.150 M |
| GTIN (EAN) | 4032248256815 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

2130.68 g

Teploty

Mezní teplota

-40 °C ... 100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Obecné údaje

Provedení povrchu

Práškové lakování

Stupeň krytí

IP65

Řada

HE

Verze

Velikost kabelových vstupů

M 40

Počet kabelových vstupů nahoře

0

Počet kabelových vstupů ze strany

1

Typ připojení

Šroubové připojení

Design zajišťovacího systému

Koncová uzamykací svorka, dolní strana

Instalační velikost

12

Těsnění

NBR

Barva (RAL)

RAL 7035

BG

12

Všeobecné údaje

Počet pólů

48

Typ připojení PE

Šroubové připojení

Instalační velikost

12

Kabelová průchodka

M 40

Základní materiál

tlakově litý hliník

Řada

HE

Jmenovité napětí (DIN EN 61984)

500 V

Jmenovitý proud (DIN EN 61984)

16 A

BG

12

Verze

Typ připojení

Šroubové připojení

Instalační velikost

12

Průřez vodiče, max.

2.5 mm²

Průřez vodiče, min.

0.5 mm²

Provedení povrchu

Práškové lakování

Max. utahovací moment hlavního kontaktu

0.55 Nm

Základní materiál

tlakově litý hliník

Min. utahovací moment hlavního kontaktu

0.5 Nm

BG

12

Technické údaje**Klasifikace**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

HDC-KIT-HE 48.150 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

HDC COS

K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC COS 16 | Verze |
| Číslo | 1431000000 | Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190052706 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC COS 24 | Verze |
| Číslo | 1430900000 | Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190077228 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC COS 32 | Verze |
| Číslo | 1430800000 | Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190176181 | |
| Množství | 1 ST | |

SPB

K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SPB-M 3 | Verze |
| Číslo | 1203600000 | Zátěžové konektory, Příslušenství, Zajišťovací šrouby |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190120047 | |
| Množství | 100 ST | |