

Obrázek výrobku

Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Svorkovnicová lišta, Lišty svorkovnice, Ocel, galvanizované, Šířka: 2000 mm, Výška: 27 mm, Hloubka: 12,5 mm
Číslo objednávky	1802690000
Typ	TS 27X12.5M/ST/F.ZN
GTIN (EAN)	4032248257201
Množství	10 M

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.4921 inch
Výška	27 mm	Výška (v palcích)	1.063 inch
Šířka	2000 mm	Šířka (v palcích)	78.74 inch
Čistá hmotnost	770 g		

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Montážní lišta

Návod k instalaci	Přímá montáž	
Standardy	DIN EN 60715	
Provedení povrchu	galvanizované	
Tloušťka	2.00 mm	
Základní materiál	Ocel	
Délka svorkovnicové lišty	min.	0 mm
	jmen.	2000 mm
	max.	2000 mm
Délka drážek	9.00 mm	
Šířka drážek	9.00 mm	
Předděrovaná nosná lišta	Ano	
Šířka štěrbin		
Rozestup otvorů, vzdálenost mezi středy	100 mm	
Mezera mezi štěrbinami		
Délka štěrbin		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Nákresy

