



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| Číslo objednávky | <a href="#">1804640000</a>                                                                                                                                                                                   |
| Typ              | HDC 16B TSLU 1M32G                                                                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN)       | 4032248267569                                                                                                                                                                                                |
| Množství         | 1 items                                                                                                                                                                                                      |

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cURus)  | E92202                 |

### Rozměry a hmotnosti

|                |         |                   |             |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Výška          | 61 mm   | Výška (v palcích) | 2.4016 inch |
| Šířka          | 45.5 mm | Šířka (v palcích) | 1.7913 inch |
| Čistá hmotnost | 215 g   |                   |             |

### Teploty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 125 °C |
|---------------|-------------------|

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

Chemická odolnost

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Látka             | Aceton             |
| Chemická odolnost | Podmíněně odolné   |
| Látka             | Vrtací olej        |
| Chemická odolnost | Odolné             |
| Látka             | Nafta              |
| Chemická odolnost | Odolné             |
| Látka             | Etylalkohol        |
| Chemická odolnost | Odolné             |
| Látka             | Převodový olej     |
| Chemická odolnost | Odolné             |
| Látka             | Hydraulický olej   |
| Chemická odolnost | Odolné             |
| Látka             | Chladiivo          |
| Chemická odolnost | Odolné             |
| Látka             | Petrolejový benzin |
| Chemická odolnost | Odolné             |
| Látka             | Pot                |
| Chemická odolnost | Odolné             |
| Látka             | Prémiový benzin    |
| Chemická odolnost | Podmíněně odolné   |
| Látka             | Voda               |
| Chemická odolnost | Odolné             |
| Látka             | UV                 |
| Chemická odolnost | Nestabilní         |
| Látka             | Ozón               |
| Chemická odolnost | Nestabilní         |

### Obecné údaje

|                   |                   |              |                         |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| Provedení povrchu | Práškové lakování | Stupeň krytí | IP65, v zapojeném stavu |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|

## HDC 16B TSLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry

|                       |            |                 |       |
|-----------------------|------------|-----------------|-------|
| Kabelový vstup        | se závitem | Šířka pouzdra C | 43 mm |
| Celková délka pouzdra | 93.3 mm    | Výška pouzdra B | 61 mm |


### Verze

|                                   |                                           |                                |                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Velikost kabelových vstupů        | M 32                                      | Horní část/dolní část/víčko    | horní část                                    |
| Kryt                              | bez krytu                                 | Počet kabelových vstupů nahoře | 0                                             |
| Počet kabelových vstupů ze strany | 1                                         | Design pouzdra                 | Kabelový vstup ze strany,<br>Pouzdro zástrčky |
| Design zajišťovacího systému      | Koncová uzamykací svorka,<br>dolní strana | Design                         | Standardně                                    |
| Instalační velikost               | 6                                         | Kabelový vstup                 | se závitem                                    |
| Typ                               | Zástrčka                                  | Verze svorky                   | Koncová uzamykací svorka                      |
| Těsnění                           | bez těsnění                               | Vnitřní závit                  | M 32                                          |
| Barva (RAL)                       | RAL 7035                                  | BG                             | 6                                             |
| Vhodné pro systém ModuPlug®       | Ne                                        |                                |                                               |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**Nákresy**



## HDC 16B TSLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Kryt základny



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 16B SDLU 1M25G         | Verze                                                                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1415810000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 25  |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4050118217230              |                                                                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                            |
| Typ        | HDC 16B SLU 1PG21G         | Verze                                                                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1658110000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21           |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4008190411169              |                                                                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                            |
| Typ        | HDC 16B SLU 2PG21G         | Verze                                                                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1658120000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21           |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4008190411176              |                                                                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                            |
| Typ        | HDC 16B SDLU 1PG21G        | Verze                                                                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1658320000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4008190411374              |                                                                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                            |
| Typ        | HDC 16B SDLU 2PG21G        | Verze                                                                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1658330000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4008190411381              |                                                                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                            |
| Typ        | HDC 40D SDLU 1PG29G        | Verze                                                                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1658410000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, s krytem, Velikost kabelových vstupů: PG 29     |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4008190411459              |                                                                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                            |
| Typ        | HDC 40D SDLU 2M32G         | Verze                                                                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1787170000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 32      |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248204519              |                                                                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                            |

## HDC 16B TSLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

|            |                            |                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 40D SDLU 2M25G         | Verze                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1787180000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, |
| objednávky |                            | s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 25                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248204526              |                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                            |
| Typ        | HDC 16B SLU 2M25G          | Verze                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1788250000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana,         |
| objednávky |                            | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248205783              |                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                            |
| Typ        | HDC 16B SDLU 2M25G         | Verze                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1788270000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana,         |
| objednávky |                            | Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 25                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248205806              |                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                            |
| Typ        | HDC 40D SLU 2M32G          | Verze                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1804660000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: M 32                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248267606              |                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                            |
| Typ        | HDC HB 16 SDVL 2XM25 SET   | Verze                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1822020000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: , Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu)                                                                |
| objednávky |                            |                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248322824              |                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                            |
| Typ        | HDC HBD40 SDVL 2XM32 SET   | Verze                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1822150000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: , Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu)                                                                |
| objednávky |                            |                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248322954              |                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                            |
| Typ        | HDC 16B SLU 1M25G          | Verze                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1900170000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana,         |
| objednávky |                            | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248520800              |                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                            |
| Typ        | HDC 40D SDLU 1M25G         | Verze                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1903070000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, |
| objednávky |                            | s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 25                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248592975              |                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                            |
| Typ        | HDC 40D SDLU 1M32G         | Verze                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1903080000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, |
| objednávky |                            | s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 32                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248592982              |                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                            |
| Typ        | HDC 40D SLU 1M32G          | Verze                                                                                                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1903110000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: M 32                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248590117              |                                                                                                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                            |

## HDC 16B TSLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 16B ALU                | Verze                                                                                                                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1209700000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none           |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190000134              |                                                                                                                                                                                             |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                             |
| Typ        | HDC 16B ADLU               | Verze                                                                                                                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1210100000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: none |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190050924              |                                                                                                                                                                                             |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                             |

### Spojovací kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 40D KLU 1M25G          | Verze                                                                                                                                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1787220000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| objednávky |                            |                                                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248204564              |                                                                                                                                                                           |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                                                                                                           |

## HDC 16B TSLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 16B KLU 1M25G          | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1788290000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném |
| objednávky |                            | stavu, Kryt spojky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana,          |
| GTIN (EAN) | 4032248205820              | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25                         |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                      |