



Podobné ilustraci

Naše rozsáhlá řada pouzder TM je vhodná pro všestranné použití. Pokrývají řadu různých aplikací: od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem. Tato řada nabízí tištěné značky s maximální ochranou proti vnějším vlivům. TM pouzdra umožňují flexibilní instalaci.

- Optimální ochrana pro tištěné značky
- Široká škála použití pro vodiče a kabely
- Jeden druh značky pro všechny průřezy
- TMX 30 pro instalaci s vázacími pásky (šířka 4,6 mm)

Všeobecné objednací údaje

Verze	TM, Objímka x 14 mm, PVC, Barevný: Transparentní, Vnější prům. vodiče: 10 - 14 mm
Číslo objednávky	1806370000
Typ	TM 205/20 V0
GTIN (EAN)	4032248275885
Množství	200 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	14 mm	Hloubka (v palcích)	0.5512 inch
Výška	20 mm	Výška (v palcích)	0.7874 inch
Šířka	14 mm	Šířka (v palcích)	0.5512 inch
Čistá hmotnost	1.1 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Šířka	14 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Barevný	Transparentní
Základní materiál	PVC	Doporučená odvětví	Doprava, Stroje
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C		

Označení vodičů a kabelů

Průřez vodiče, max.	35 mm ²	Průřez vodiče, min.	16 mm ²
Vnější prům. vodiče, max.	14 mm	Vnější prům. vodiče, min.	10 mm
Vnější prům. vodiče	10 - 14 mm	Průřez připojeného vodiče	16 - 35 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		