

ST 4000/L P180**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Díky systému připojení kabelovými oky, které je osvědčenou technologií na železnici, nabízí naše modulární svorky pro vysoké proudy ST 4000® snadný systém, který je známý ve všech částech světa.

Naše produkty byly testovány pro shodu s požadavky norem EN 50155, EN 50124-1, EN 45545 a IEC 61373. Naše produkty jsou trvale monitorovány a dále vyvíjeny.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubové svorníkové svorky, Dělicí deska, Jmenovitý průřez: Přišroubováno
Číslo objednávky	1809200000
Typ	ST 4000/L P180
GTIN (EAN)	4032248293520
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2020-06-12T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	180 mm	Výška (v palcích)	7.0866 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0.3937 inch
Čistá hmotnost	321.2 g		

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze	Koncová a mezilehlá deska	Počet úrovní	1
Úrovně propojené interně	Ne	PE připojení	Ne

Údaje materiálu

Barevný Červená

Další technická data

Přichytka	Ne	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
Typ montáže	Přímá montáž		

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení	Přišroubováno	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, 240 mm ² max.
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	10 mm ²	

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		