

**KSW 2.5 EL WS 50M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Značící pásky KSW se používají ke značení vícepólových zásuvných konektorů DPS. Uživatelé si je mohou potisknout podle svých potřeb - bez nutnosti držet se určitého formátu.

- Značení s ochranou proti rozmazání
- Pásky široké 2,5 mm a 4 mm
- Jednoduše je nalepte a hotovo
- Optimální přilnavost
- Bez obsahu PVC

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | KSW, Označení svorek, 2,5 x , Rozteč v mm (P):<br>2.50 Weidmueller, Bílá |
| Číslo objednávky | <a href="#">1812660000</a>   |
| Typ              | KSW 2.5 EL WS 50M  |
| GTIN (EAN)       | 4032248296064  |
| Množství         | 50 M   |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                   |             |
|----------------|----------|-------------------|-------------|
| Výška          | 2.5 mm   | Výška (v palcích) | 0.0984 inch |
| Délka          | 50000 mm | Délka (v palcích) | 1968.5 inch |
| Čistá hmotnost | 15.83 g  |                   |             |

## Teploty

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Rozsah provozní teploty | 150 °C |
|-------------------------|--------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|                               |                           |                         |                    |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| Lepidlo                       | Akrylát                   | Orientace tisku         | vodorovně a svisle |
| Počet na list                 | 20                        | Typ tisku               | prázdný            |
| Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C                    | Barevný                 | Bílá               |
| Halogen                       | Ne                        | Délka                   | 50000 mm           |
| Základní materiál             | Polyester, bez obsahu PVC | Tištěné znaky           | bez                |
| kompatibilní tiskárna         |                           | Rozsah provozní teploty | 150 °C             |
| Aplikace/výrobce              | Weidmueller               | Výtisk                  | Neutrální          |

## Značky na přístroje

|         |    |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**Nákresy**

