

KSW 4.0 EL WS 50M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Značící pásky KSW se používají ke značení vícepólových zásuvných konektorů DPS. Uživatelé si je mohou potisknout podle svých potřeb - bez nutnosti držet se určitého formátu.

- Značení s ochranou proti rozmazání
- Pásky široké 2,5 mm a 4 mm
- Jednoduše je nalepte a hotovo
- Optimální přilnavost
- Bez obsahu PVC

Všeobecné objednací údaje

Verze	KSW, Označení svorek, 4 x , Rozteč v mm (P): 4.00 Weidmueller, Bílá
Číslo objednávky	1812670000
Typ	KSW 4.0 EL WS 50M
GTIN (EAN)	4032248296071
Množství	50 M

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	4 mm	Výška (v palcích)	0.1575 inch
Délka	50000 mm	Délka (v palcích)	1968.5 inch
Čistá hmotnost	18.3 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...150 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Akrylát	Barva materiálu podle kódu odporu	9
Orientace tisku	vodorovně a svisle	Počet na list	20
Typ tisku	prázdný	Verze	Samolepicí
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Délka	50000 mm	Základní materiál	Polyester, bez obsahu PVC
Tištěné znaky	bez	kompatibilní tiskárna	
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	Aplikace/výrobce	Weidmueller
Výtisk	Neutrální		

Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Nákresy

