


SAIL-VSA-10U-220V-OB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Kabel ventilu (sestavený), Jeden konec bez konektoru – zásuvka ventilu, Design A (18 mm), Délka kabelu: 10 m, PUR, černá
Číslo objednávky	1815701000
Typ	SAIL-VSA-10U-220V-OB
GTIN (EAN)	4032248307012
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

289.52 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

Vyhovující

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu

10 m

Vhodné pro nosiče kabelů

Ano

Stíněný

Ne

Izolace

PP

Poloměr ohybu, min., pohyblivý

10 x průměr kabelu

Cykly ohybu

2 mil.

Materiál pláště

PUR

Barevné kódování

hnědá, modrá, zelená / žlutá

Teplotní rozpětí, stacionární

-50...80 °C

Teplotní rozpětí, pohyblivé

-25...80 °C

Barva opláštění

černá

Průřez jádra

0.5 mm²

Halogen

Ne

Zrychlení

5 m/s²

Poloměr ohybu, min., stacionární

5x průměr kabelu

Rychlost

200 m/s

Odolnost vůči jiskrák ze sváření

Ne

Odolnost proti zkrutu

0 °/m

Odolné vůči perlám kovu ze svařování

Ne

Vnější průměr

4.6 mm ± 0.2 mm

Všeobecné technické údaje

Kódování

Design A (18 mm)

LED

Ano

Povrch kontaktu

pocínované

Verze

Jeden konec bez konektoru – zásuvka ventilu

Jmenovité napětí

220 V

Stupeň krytí

IP67, přišroubované

Jmenovitý proud

4 A

Rozsah teplot krytu

-25...+80 °C

Klasifikace

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 15.0


27-06-03-12

ETIM 9.0

EC001855

ECLASS 14.0

27-06-03-12

Nákresy**Rozměrový výkres****Rozměrový výkres**