

SAI-Y-5S- M12/M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Konektor Y, M12, Distributor signálu
Číslo objednávky	1826880000
Typ	SAI-Y-5S- M12/M12
GTIN (EAN)	4032248330393
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

22.9 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	5	Kódování	A-kódování
Povrch kontaktu	Au (zlato)	Hlavní materiál krytu	PUR
Jmenovité napětí	24 V	Jmenovitý proud	4 A
Stupeň krytí	IP67	Závažnost znečištění	3
Připojení stínění	Ne	Materiál kroužku se závitem	Tlakově litý zinek
Rozsah teplot krytu	-25 až +90 °C		

Údaje o připojení

Skupinový výstup - zásuvný konektor	M12 konektor samec	Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor	M12 konektor samice
Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor	M12 konektor samice	Utahovací moment	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-101
---------------------	-----------------

Obecné údaje


Počet pólů	5	Kódování	A-kódování
Připojovací závít	M12	Materiál kontaktu, zásuvka	CuSn
Materiál kontaktu, kontakt	CuZn	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Utahovací moment	0.8 Nm	Hlavní materiál krytu	PUR
Jmenovité napětí	24 V	Jmenovitý proud	4 A
Stupeň krytí	IP67	Závažnost znečištění	3
Připojení 1	M12/M12	Připojení 2	Šroub
Připojení stínění	Ne	Rozsah teplot krytu	-25 až +90 °C
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres




Schéma připojení

1. Female M12 2. Female M12

