


**WQV 95N/120N/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Stříbřitě šedá, 269 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 27.00, Izolované: Ne, Šířka: 9.5 mm
Číslo objednávky	<a href="#">1826900000</a>
Typ	WQV 95N/120N/3
GTIN (EAN)	4032248329953
Množství	5 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	29 mm	Hloubka (v palcích)	1.1417 inch
Výška	64 mm	Výška (v palcích)	2.5197 inch
Šířka	9.5 mm	Šířka (v palcích)	0.374 inch
Čistá hmotnost	74.94 g		

## Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze Pro svorky

## Údaje materiálu

Základní materiál pocínovaná měď Barevný Stříbřitě šedá

## Další technická data

Typ upevnění Přišroubováno Návod k instalaci Přímá montáž

## Data hodnocení

Jmenovitý proud 269 A

## Rozměry

Rozteč v mm (P) 27.00 mm

## Všeobecně

Počet pólů 3 Návod k instalaci Přímá montáž

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## Příslušenství

### pomocná připojení



Další připojení umožňuje samostatná odbočka napětí. Tu lze použít například pro nouzový zdroj napájení před hlavním vypínačem nebo pouze jako dodatečné připojení v aplikaci.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VH 36.1/8/6.4	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1967100000</a>	W řada, Distanční pouzdro	
GTIN (EAN)	4032248739202		
Množství	5 ST		