

TNST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Odpojovací zástrčka, 20 A
Číslo objednávky	1833090000
Typ	TNST
GTIN (EAN)	4032248471485
Množství	50 items

TNST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	29.73 mm	Hloubka (v palcích)	1.1705 inch
Výška	11.3 mm	Výška (v palcích)	0.4449 inch
Šířka	2.7 mm	Šířka (v palcích)	0.1063 inch
Čistá hmotnost	1.04 g		

Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Rozpěrka

Údaje materiálu

Barevný Žlutá

Další technická data

Typ upevnění	Zapojeno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovité napětí	500 V	Jmenovitý proud	20 A
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3		

Rozměry

Rozteč v mm (P) 2.70 mm

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení lze zapojit

Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		