

## QVAR 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	I řada, Příslušenství, Propojovací adaptér, Tmavě béžová, 40 mm
Číslo objednávky	<a href="#">1836370000</a>
Typ	QVAR 1
GTIN (EAN)	4032248380510
Množství	25 items

## QVAR 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6.1 mm	Hloubka (v palcích)	0.2402 inch
Výška	99 mm	Výška (v palcích)	3.8976 inch
Šířka	40 mm	Šířka (v palcích)	1.5748 inch
Čistá hmotnost	9.22 g		

## Teploty

Trvalá provozní teplota, min. -50 °C Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze pro příčnou propojku Nosná lišta TS 35

## Údaje materiálu

Základní materiál Wemid Barevný Tmavě béžová  
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

## Další technická data

Typ upevnění Zapojeno Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

## Data hodnocení

Jmenovitý proud 24 A

## Rozměry

Rozteč v mm (P) 6.10 mm

## Všeobecně

Počet pólů 2 Nosná lišta TS 35

## Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848  
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90  
ECLASS 15.0 27-25-03-90