



Společnost Weidmüller poskytuje ventilové konektory jako připojovací vedení s konektorem M8/M12 na jednom konci a s druhým koncem bez konektoru. Stav ventilového konektoru se zobrazuje pomocí LED diody. Všechny ventilové konektory mají ochranný obvod. Produktová řada společnosti Weidmüller zahrnuje ventilové konektory typů A, B a C podle DIN a průmyslových standardů. Při zašroubování je splněn stupeň krytí IP 67. Rozhodujícím faktorem je také směr výstupu, proto společnost Weidmüller nabízí různá provedení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabel ventilu (sestavený), Jeden konec bez konektoru – zásuvka ventilu, Design A (18 mm), Délka kabelu: 10 m, PUR, černá
Číslo objednávky	1845121000
Typ	SAIL-VSA-10U(0.5)
GTIN (EAN)	4032248358069
Množství	1 items

SAIL-VSA-10U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

288.64 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu

10 m

Barva opláštění

černá

Vhodné pro nosiče kabelů

Ano

Průřez jádra

0.5 mm²

Stíněný

Ne

Halogen

Ne

Materiál pláště

PUR

Teplotní rozpětí, pohyblivé

-25...80 °C

Počet pólů

3

Vnější průměr

4.6 mm ± 0.2 mm

Všeobecné technické údaje

Kódování

Design A (18 mm)

Připojovací závit

Různé

Povrch kontaktu

pocínované

LED

Ano

Verze

Jeden konec bez konektoru – zásuvka ventilu

Materiál kontaktu

CuZn

Jmenovité napětí

24 V

Jmenovitý proud

4 A

Stupeň krytí

IP67, přišroubované

Všechny zástrčky ventilů jsou usazeny ochrannými obvody

Supresorová dioda

Rozsah teplot krytu

-25...+80 °C

Klasifikace

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 9.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 14.0

27-06-03-12

ECLASS 15.0

27-06-03-12

Nákresy

Rozměrový výkres



Schéma pólů



Schéma připojení

