


SAIL-VSBD-180-15U(0,5)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Společnost Weidmüller poskytuje ventilové konektory jako připojovací vedení s konektorem M8/M12 na jednom konci a s druhým koncem bez konektoru. Stav ventilového konektoru se zobrazuje pomocí LED diody. Všechny ventilové konektory mají ochranný obvod. Produktová řada společnosti Weidmüller zahrnuje ventilové konektory typů A, B a C podle DIN a průmyslových standardů. Při zašroubování je splněn stupeň krytí IP 67. Rozhodujícím faktorem je také směr výstupu, proto společnost Weidmüller nabízí různá provedení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabel snímač-akční člen, Počet pólů: , 15 m, Jeden konec bez konektoru – zásuvka ventilu, LED: , Stíněný: Ano
Číslo objednávky	1845161500
Typ	SAIL-VSBD-180-15U(0,5)
GTIN (EAN)	4050118446708
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 433.84 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Vyhovující
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	15 m	Barva opláštění	černá
Stíněný	Ano	Materiál pláště	PUR
Zesítněné vyzařování	Ne	Teplotní rozpětí, stacionární	-40...80 °C
Teplotní rozpětí, pohyblivé	-25...80 °C	Vnější průměr	4.6 mm ± 0.2 mm

Všeobecné technické údaje

Verze	Jeden konec bez konektoru – zásuvka ventilu	Rozsah teplot krytu	-25...+80 °C
-------	---	---------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

Rozměrový výkres




Schéma připojení

