

Obrázek výrobku



Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Z řada, Uvolnění napětí, Přímá montáž
Číslo objednávky	1855260000
Typ	ZZE ZP4
GTIN (EAN)	4032248396498
Množství	25 items

ZZE ZP4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6.3 mm	Hloubka (v palcích)	0.248 inch
Výška	94.04 mm	Výška (v palcích)	3.7024 inch
Šířka	12.5 mm	Šířka (v palcích)	0.4921 inch
Čistá hmotnost	1.73 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Uvolnění napětí

Údaje materiálu

Základní materiál PA 66 GF 30 Barevný Béžová
 Klasifikace hořlavosti UL 94 HB

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž

Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		