



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | ESG, Značky na přístroje x 17 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit |
| Číslo objednávky | 185670000 |
| Typ | ESG 10/17 MC NE WS |
| GTIN (EAN) | 4032248400812 |
| Množství | 200 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.8 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0315 inch |
| Výška | 10 mm | Výška (v palcích) | 0.3937 inch |
| Šířka | 17 mm | Šířka (v palcích) | 0.6693 inch |
| Čistá hmotnost | 0.47 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostředím

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky | | |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% | | |
| Uhlíková stopa výrobku | Kolébka k bráně | 0.003 kg CO2 eq. | |

Obecné údaje

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--|
| Barva materiálu podle kódu odporu | 9 | | |
| Verze | Ize zapojit | | |
| Šířka | 17 mm | | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | | |
| Barevný | Bílá | | |
| Halogen | Ne | | |
| Základní materiál | PA 66 | | |
| Barva tisku | černá | | |
| Tištěné znaky | bez | | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | MultiCard | |
| kompatibilní tiskárna | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | | |
| Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Device markers | | |
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C | | |
| Aplikace/výrobce | Allen-Bradley, Festo MT | | |

Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Nákresy

