

## CBFP 43.5/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Upevnění kabelů nebo svazků pomocí vázacích pásek do elektrických rozvaděčů a skříní.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelové vázací pásky, 10 x 10 mm, Plast, 80 N
Číslo objednávky	<a href="#">1859410000</a>
Typ	CBFP 43.5/10 BK
GTIN (EAN)	4032248412297
Množství	3000 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0.0787 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0.3937 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0.3937 inch
Čistá hmotnost	1.91 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Instalační materiály

Max. šířka stahovací pásky	9 mm	Odolné proti UV záření	Ne
Pro znovuotevření	Ne	Verze	pro montážní stěnu
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Základní materiál	Plast	Pevnost v tahu	80 N
Pevnost v tahu (síla v librách)	18 lbf	Průměr připevňovacího otvoru	8 mm

## Důležitá poznámka

Informace o produktu	Počet balení v krabici (kusů): 30 Počet položek v balení (kusů): 100 Jedna dodací jednotka odpovídá jednomu balení a lze objednat pouze násobky dodací jednotky.
----------------------	--

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Nákresy**

**Dimensional drawing**

