

IEPL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	I řada, Příslušenství, Bočnice, Mezilehlá deska, Tmavě béžová, 4 mm
Číslo objednávky	1859570000
Typ	IEPL
GTIN (EAN)	4032248465750
Množství	25 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	44.85 mm	Hloubka (v palcích)	1.7657 inch
Výška	105.9 mm	Výška (v palcích)	4.1693 inch
Šířka	4 mm	Šířka (v palcích)	0.1575 inch
Čistá hmotnost	6.72 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min. -50 °C Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Mezilehlá deska Nosná lišta TS 35

Údaje materiálu

Základní materiál Wemid Barevný Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Přichytka Ano Typ upevnění clip-in
Návod k instalaci Přímá montáž

Rozměry

TS 35 offset 53 mm

Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž Nosná lišta TS 35

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		