



Podobné ilustraci



Nelepící značky ET S7 DIN-A4 se používají na označení modulů S300, S400 a S7 od společnosti Siemens. S použitím softwaru M-Print® Pro společnosti Weidmüller je možný přizpůsobený laserový tisk.

- U černého tisku je barva pozadí žlutá nebo tyrkys (krabice)
- Štítky lze snadno oddělit (nelepí)

Všeobecné objednací údaje

Verze	LaserMark, Značky na přístroje, 100 x 22.6 mm, Siemens, Tyrkysová
Číslo objednávky	1865450000
Typ	ET S7-300-TU-A4-1
GTIN (EAN)	4032248434121
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-05-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	THM ET S7 300-1 TU

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.1 mm	Hloubka (v palcích)	0.0039 inch
Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3.937 inch
Šířka	22.6 mm	Šířka (v palcích)	0.8898 inch
Čistá hmotnost	31 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
-------------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Počet na list	16	
Metoda tisku	Laserový tisk	
Šířka	22.6 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Tyrkysová	
Halogen	Ano	
Základní materiál	Vinylová fólie	
Počet štítků v balení	160	
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky
	Počet kombinací v balení	10
	Počet značek na kombinaci	16
Schválení podle UL 969	Ne	
kompatibilní tiskárna		
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 16 Device markers	
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C	
Aplikace/výrobce	Siemens	

Značky na přístroje

Halogen	Ano
---------	-----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy

