

K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, M5, pin, rovný, Montážní závit: , Počet pólů: 3, Délka vlákna / kabelu: 0.2 m
Číslo objednávky	<a href="#">1873050000</a>
Typ	SAIE-M5S-3-0.2U
GTIN (EAN)	4032248478415
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	4 g
----------------	-----

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Technické specifikace kabelu

Průřez jádra	0.14 mm <sup>2</sup>	Délka vlákna / kabelu	0.2 m
Barevné kódování	hnědá, modrá, černá	Počet pólů	3

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	3	Povrch kontaktu	Pozlacené
Typ připojení	Kontakt	Hlavní materiál krytu	Mosaz, poniklované
Jmenovité napětí	60 V	Jmenovitý proud	1 A
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	Cykly zapojování	≥ 500
Kabelová průchodka	M 5	Rozsah teplot krytu	-25...+80 °C

## Obecné údaje


Počet pólů	3	Připojovací závit	M5
Povrch kontaktu	Pozlacené	Průřez jádra	0.14 mm <sup>2</sup>
Typ připojení	Kontakt	Hlavní materiál krytu	Mosaz, poniklované
Jmenovité napětí	60 V	Jmenovitý proud	1 A
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	Cykly zapojování	≥ 500
Kabelová průchodka	M 5	Základní materiál	PVC
Jmenovité napětí	60 V	Připojení 1	M5
Připojení 2	Flying wires	Délka vlákna / kabelu	0.2 m
Rozsah teplot krytu	-25...+80 °C	Vnější prům. vodiče	-

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

## Nákresy

### Schéma připojení



### Schéma pólů