# Datový list

## SAIE-M5B-3-0.2U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

### Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Verze | Vestavěné zástrčky, M5, Zásuvka, rovná, Montážní závit: , Počet pólů: 3, Délka vlákna / kabelu: 0.2 m |
| Číslo objednávky | 1873060000 |
| Typ | SAIE-M5B-3-0.2U |
| GTIN (EAN) | 4032248478309 |
| Množství | 1 items |
| Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| Poslední datum objednávky | 2026-09-29T00:00:00+02:00 |

# Datový list

## SAIE-M5B-3-0.2U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Technické údaje

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Rozměry a hmotnosti

| | |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 3.63 g |

### Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|---|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

### Technické specifikace kabelu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Průřez jádra | 0.14 mm² | Délka vlákna / kabelu | 0.2 m |
| Barevné kódování | hnědá, modrá, černá | Počet pólů | 3 |

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|---|---|---|---|
| Počet pólů | 3 | Povrch kontaktu | Pozlacené |
| Typ připojení | Patice | Hlavní materiál krytu | Mosaz, poniklované |
| Jmenovité napětí | 60 V | Jmenovitý proud | 1 A |
| Stupeň krytí | IP67, přišroubované | Cykly zapojování | ≥ 500 |
| Kabelová průchodka | M 5 | Rozsah teplot krytu | -25...+80 °C |

### Obecné údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Počet pólů | 3 | Připojovací závit | M5 |
| Povrch kontaktu | Pozlacené | Průřez jádra | 0.14 mm² |
| Typ připojení | Patice | Hlavní materiál krytu | Mosaz, poniklované |
| Jmenovité napětí | 60 V | Jmenovitý proud | 1 A |
| Stupeň krytí | IP67, přišroubované | Cykly zapojování | ≥ 500 |
| Kabelová průchodka | M 5 | Základní materiál | PVC |
| Jmenovité napětí | 60 V | Připojení 1 | M5 |
| Připojení 2 | Flying wires | Délka vlákna / kabelu | 0.2 m |
| Rozsah teplot krytu | -25...+80 °C | Vnější prům. vodiče | - |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |


# SAIE-M5B-3-0.2U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Nákresy

### Schéma připojení




### Schéma pólů