

## CC 15/60 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možné značení pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	ClipCard, Značky na přístroje, 15 x 60 mm, Držák CC-H 15/60, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">1877350000</a>
Typ	CC 15/60 MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248467983
Množství	40 items

## CC 15/60 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1.2 mm	Hloubka (v palcích)	0.0472 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2.3622 inch
Čistá hmotnost	3.08 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně 0.019 kg CO2 eq.

## Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	9
Verze	Ize zapojit
Šířka	60 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	Bílá
Halogen	Ne
Základní materiál	Polyamid 66
Tištěné znaky	bez
Počet značek v balení	Forma napájení MultiCard
Doporučená odvětví	Stroje
kompatibilní tiskárna	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Device markers
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
Aplikace/výrobce	Držák CC-H 15/60

## Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Drawings**



## CC 15/60 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

### Příslušenství



### Všeobecné objednací údaje

Typ	CC-H 15/60	Verze
Číslo	<a href="#">1878910000</a>	ClipCard, Příslušenství, 15 x 60 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248473298	
Množství	25 ST	
Typ	CC-RAIL 1000	Verze
Číslo	<a href="#">1790150000</a>	ClipCard, Příslušenství, 1000 x 17 mm, samolepicí, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248213610	
Množství	1 ST	
Typ	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Verze
Číslo	<a href="#">1790160000</a>	ClipCard, Kryt, 1000 x 19 mm, Transparentní
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248213627	
Množství	1 ST	
Typ	STR CC 15/60 TRANSPARENT	Verze
Číslo	<a href="#">1888280000</a>	ClipCard, Příslušenství, 15 x 60 mm, Transparentní
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248494156	
Množství	40 ST	
Typ	ETO CC 15/60 TRANSPAR.	Verze
Číslo	<a href="#">1880840000</a>	ClipCard, Příslušenství, 15 x 60 mm, Transparentní
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248481217	
Množství	10 ST	