



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

V účelovém strojírenství vyžadují některé aplikace dvě různé délky kabelů, které jsou směřovány do stejného připojení. K řešení tohoto problému nabízíme nastavitelné konektory samce a samice se dvěma vývody. Tento miniaturní dvojitý konektor má 90° vývod a rovný vývod. Zahnutou verzi lze podle potřeby otáčet v 90° intervalech..

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor připojitelný v terénu, M12
Číslo objednávky	1878490000
Typ	SAIB-ZW-MT
GTIN (EAN)	4032248471225
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cURus)

E307231

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

33.25 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

Vyhovující

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	5	Kódování	A-kódování
Povrch kontaktu	CuSnZn	Typ připojení	Šroubové připojení
Hlavní materiál krytu	PA	Průřez vodiče, max.	0.75 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.14 mm ²	Jmenovité napětí	36 V
Jmenovitý proud	4 A	Stupeň krytí	IP67
Závažnost znečištění	3	Druh kontaktu	Konektor samice
Připojení stínění	Ne	Materiál kroužku se závitem	Tlakově litý zinek
Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C		

Obecné informace

Počet pólů	5	Připojení 1	M12
Připojení 2	Šroub	Hlavní materiál krytu	PA
Připojovací závit	M12	Povrch kontaktu	CuSnZn
Stupeň krytí	IP67		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Schéma pólů

