

WTA 4N/ZA WDK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Testovací adaptér (svorka), 1.5 mm ² , 250 V, 6 A
Číslo objednávky	1879350000
Typ	WTA 4N/ZA WDK 2.5
GTIN (EAN)	4032248503261
Množství	25 items

WTA 4N/ZA WDK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	111.55 mm	Hloubka (v palcích)	4.3917 inch
Výška	55 mm	Výška (v palcích)	2.1654 inch
Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0.1968 inch
Čistá hmotnost	14.03 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fb1756cb-1941-42d9-9a81-7624ba3e17bb

Specifikace systému

Počet potenciálů	1	Počet úrovní	1
------------------	---	--------------	---

Údaje materiálu

Základní materiál	PA 66	Barevný	černá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

S připínacími kolíky	Ano	Návod k instalaci	Přímá montáž
----------------------	-----	-------------------	--------------

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	1.5 mm ²	Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	6 A	Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1.83 mΩ
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	0.56 W		

Rozměry

Rozteč v mm (P)	5.00 mm	Výška s TS 35	111.55 mm
-----------------	---------	---------------	-----------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Směr připojení	na straně	Utahovací moment, max.	0.3 Nm
Utahovací moment, min.	0.3 Nm	Délka odizolování	10 mm
Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in	Počet připojení	2
Upínací rozsah, max.	1.5 mm ²	Upínací rozsah, min.	0.5 mm ²

WTA 4N/ZA WDK 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje**Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0.5 mm²Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0.5 mm²Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0.5 mm²Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0.5 mm²Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0.5 mm²Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 1.5 mm²Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 1.5 mm²Průřez připojení vodičů, splétané, max. 1.5 mm²Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 1.5 mm²**Všeobecně**

Počet pólů

1

Návod k instalaci

Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0

EC002555

ETIM 9.0

EC002555

ETIM 10.0

EC002555

ECLASS 14.0

27-25-03-04

ECLASS 15.0

27-25-03-04

Nákresy

