

## FEKO ET ZRV2.5 0.5-1


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Z řada, Nalisovaný kontakt, 4.15 mm, Stříbrná, Přímá montáž
Číslo objednávky	<a href="#">1893970000</a>
Typ	FEKO ET ZRV2.5 0.5-1
GTIN (EAN)	4032248508198
Množství	500 items
Balení	Velkoobjemové balení

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3.1 mm	Hloubka (v palcích)	0.122 inch
Výška	19.8 mm	Výška (v palcích)	0.7795 inch
Šířka	4.15 mm	Šířka (v palcích)	0.1634 inch
Čistá hmotnost	0.4 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Provozní teplota	130 °C		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

## Specifikace systému

Verze Pružinový kontakt

## Údaje materiálu

Základní materiál	CuSn	Provedení povrchu	pocínované
Barevný	Stříbrná		

## Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž

## Data hodnocení

Jmenovitý průřez	2.5 mm <sup>2</sup>	Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1.33 mΩ
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	0.77 W		

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	6 mm	Typ připojení	Pružinový kontakt
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	1 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	1 mm <sup>2</sup>

## Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž Provedení povrchu pocínované

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04

## Technické údaje

ECLASS 15.0

27-44-02-04