

HDC-CM-2BPN4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Flexibilní a všestranný – správné řešení pro mnoho aplikací ConCept je modulární systém sestávající z modulů a rámců. Dohromady tvoří kompletní vložku, kterou lze snadno integrovat do HDC krytu.

Patentovaný modulární systém umožňuje sestavení jednotlivých variant konektorů.

Řada modulů pro napájení, signál a přenos dat je dále doplněna moduly určenými pro pneumatiku a SC / LC kabely.

Robustní, jednodílný design modulových rámců (volitelně z polykarbonátu nebo z tlakově litého zinku) a integrovaná pomůcka k uvolnění modulu vylepšují manipulaci s produktem.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept modul
Číslo objednávky	1894760000
Typ	HDC-CM-2BPN4.0
GTIN (EAN)	4032248509232
Množství	1 items

HDC-CM-2BPN4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	40.4 mm	Výška (v palcích)	1.5905 inch
Šířka	11.4 mm	Šířka (v palcích)	0.4488 inch
Délka	34 mm	Délka (v palcích)	1.3386 inch
Čistá hmotnost	23.76 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	89f35219-185b-451d-94d0-702fad8bee24

ConCept Pneumatický modul

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	černá
Počet ventilů	2	Tělo modulu - materiál	PA 6.6
Uzavření	Ano	Testovací tlak	10 bar
Zdvih kontaktu	4 mm	Typ hadice	Pouze používejte PTFE hadice
Průřez připojení (vnitřní)	4 mm	Těsnicí materiál	NBR

Rozměry

Šířka	11.4 mm	Celková délka základny	34 mm
Výška, samice	40.4 mm		

Všeobecné údaje

Počet pólů	2	Typ připojení	Připojení hadic (pneumatických)
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	černá
Izolační materiál	PC vyztužené skelným vláknem (uvedeno v seznamu UL a certifikováno k provozu na železnici)	Typ	Zásuvka
Základní materiál	Polyamid, vyztužený skelnými vlákny	Řada	ConCept modul
Neobsahuje halogeny	false	Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano

Verze

Typ připojení	Připojení hadic (pneumatických)	Základní materiál	Polyamid, vyztužený skelnými vlákny
---------------	---------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Příslušenství

Nástroj na vyjímání modulů



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, bezkontaktních nástrojů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC-DW-MOD	Verze	
Číslo objednávky	1688200000	Různé nástroje, Nástroj na vyjmutí kontaktu	
GTIN (EAN)	4008190857189		
Množství	1 ST		