

## Q 10 WTL 6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru  
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Stříbřitě šedá, 41 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 11.00, Izolované: Ne, Šířka: 2 mm
Číslo objednávky	<a href="#">1897190000</a>
Typ	Q 10 WTL 6/4FF
GTIN (EAN)	40322485 14168
Množství	50 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6 mm	Hloubka (v palcích)	0.2362 inch
Výška	107.8 mm	Výška (v palcích)	4.2441 inch
Šířka	2 mm	Šířka (v palcích)	0.0787 inch
Čistá hmotnost	31 g		

## Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze Spojovací konektor

## Údaje materiálu

Základní materiál CuSn Barevný Stříbřitě šedá

## Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno	Návod k instalaci	Průchodka (pouzdro), Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne	Typ montáže	Příšroubováno

## Data hodnocení

Jmenovité napětí 400 V Jmenovitý proud 41 A

## Rozměry

Rozteč v mm (P) 11.00 mm

## Všeobecně

Počet pólů 10 Návod k instalaci Průchodka (pouzdro),  
Přímá montáž

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		