

MOPL K3 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

Společnost Weidmüller může tuto skříň dodat podle specifikací zákazníka - vybavenou všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Klippon K (prázdňá hliníková skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 44 mm, Šířka: 156 mm, Hloubka: 3 mm, Základní materiál: Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované, Stříbrná |
| Číslo objednávky | 1898210000 |
| Typ | MOPL K3 N FE |
| GTIN (EAN) | 4032248516797 |
| Množství | 1 items |

Technical data

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------------|--------|----------------------------|-------------|
| Hloubka | 3 mm | Hloubka (v palcích) | 0.1181 inch |
| Výška | 44 mm | Výška (v palcích) | 1.7323 inch |
| Šířka | 156 mm | Šířka (v palcích) | 6.1417 inch |
| Rozměr při montáži - výška | 22 mm | Rozměr při montáži - šířka | 147.2 mm |
| Čistá hmotnost | 71 g | | |

Teploty

| | |
|------------------|--|
| Provozní teplota | |
|------------------|--|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Všeobecné informace

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| Tloušťka materiálu | 2 mm | Provedení povrchu | galvanizované |
| Základní materiál | Ocelové plechy, galvanizované | | |

Všeobecné informace o příslušenství

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| Tloušťka materiálu | 2 mm | Provedení povrchu | galvanizované |
| Základní materiál | Ocelové plechy, galvanizované | Rozměr při montáži - šířka | 147.2 mm |
| Rozměr při montáži - výška | 22 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

Accessories

TS 15



Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

Společnost Weidmüller může tuto skříň dodat podle specifikací zákazníka - vybavenou všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | TS15X5 ST K3 | Verze |
| Číslo objednávky | 8000003885 | Nosná lišta, TS 15, Šířka: 155 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný |
| GTIN (EAN) | 4050118652512 | |
| Množství | 20 ST | |