Datový list

SCREWTY- M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci
Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj na kabelová těsnění pro litá vedení M12
Číslo objednávky	1900000000
Typ	SCREWTY- M12
GTIN (EAN)	4032248375868
Množství	1 items
Balení	Kartonový box

Datový list

SCREWTY- M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	33.3 mm	Šířka (v palcích)	1.311 inch
Délka	220 mm	Délka (v palcích)	8.6614 inch
Čistá hmotnost	138.78 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj na kabelové průchodky pro rozvaděč SAI, velkost M12

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Součástí dodávky: • Standardní rukojeť 1/4 palce • Nástavec M12 pro lisované linky

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		