

SCREWTY- M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Cable gland tool for moulded M12 lines
Číslo objednávky	1900000000
Typ	SCREWTY- M12
GTIN (EAN)	4032248375868
Množství	1 items
Balení	Kartonový box

SCREWTY- M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Šířka	33.3 mm	Šířka (v palcích)	1.311 inch
Délka	220 mm	Délka (v palcích)	8.6614 inch
Čistá hmotnost	138.78 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj na kabelové průchodky pro rozvaděč SAI, velikost M12
---------------	--

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Součástí dodávky: <ul style="list-style-type: none"> • Standardní rukojeť 1/4 palce • Nástavec M12 pro lisované linky
----------------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		