

SCREWTY- M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Cable gland tool for moulded M8 cables |
| Číslo objednávky | 1900010000 |
| Typ | SCREWTY- M8 |
| GTIN (EAN) | 4032248375844 |
| Množství | 1 items |
| Balení | Kartonový box |

SCREWTY- M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Šířka | 27.4 mm | Šířka (v palcích) | 1.0787 inch |
| Délka | 220 mm | Délka (v palcích) | 8.6614 inch |
| Čistá hmotnost | 167 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické údaje

| | |
|---------------|---|
| Popis výrobku | Nástroj na kabelové průchodky pro rozvaděč SAI, velikost M8 |
|---------------|---|

Důležitá poznámka

| | |
|----------------------|--|
| Informace o produktu | Součástí dodávky: <ul style="list-style-type: none"> • Standardní rukojeť 1/4 palce • Nástavec M8 pro lisované linky |
|----------------------|--|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 | | |