

SCREWTY-M12 F-DM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Cable gland tool for M12 connectors
Číslo objednávky	1900021000
Typ	SCREWTY-M12 F-DM
GTIN (EAN)	4032248436828
Množství	1 items
Balení	Kartonový box

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost	265 g
----------------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Šroubovací nářadí

Nastavení krouticího momentu max.	1.7 Nm	Nastavení krouticího momentu min.	0.5 Nm
-----------------------------------	--------	-----------------------------------	--------

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Součástí dodávky: <ul style="list-style-type: none">• Momentový šroubovák 0,5-1,7 Nm + pomůcka pro nastavení• Vyměnitelná čepel 1/4 palce• Nástavec M12F pro přizpůsobitelné konektory
----------------------	--

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		