

SCREWTY M8 KO O. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Screwty® připevnění je vhodné pro M8 kulaté zásuvné konektory s vnějším průměrem vroubkované matice 10 ±0,3 mm. Utahovací moment je 0,5 – 0,6 Nm.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Cable gland tool adapter for moulded M8 lines
Číslo objednávky	1900110000
Typ	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
Množství	1 items
Balení	Plastový pytlík

SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost	11.44 g
----------------	---------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Šroubovací nářadí

Připojovací závít	M8	Velikost	10 mm
-------------------	----	----------	-------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		