

**SCREWTY M12F KO O. SD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Screwty® připevnění je vhodné pro přizpůsobitelné M12 kulaté zásuvné konektory s vnějším průměrem vroubkované matice  $19,8 \pm 0,3$  mm. Utahovací moment je 0,8 – 1,2 Nm.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Cable gland tool adapter for M12 connectors
Číslo objednávky	<a href="#">1900120000</a>
Typ	SCREWTY M12F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409976
Množství	1 items
Balení	Plastový pytlík

**SCREWTY M12F KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost	17.8 g
----------------	--------

**Shoda produktu s prostředím**

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

**Šroubovací nářadí**

Připojovací závít	M12	Velikost	19.8 mm
-------------------	-----	----------	---------

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		