

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Screwty® připevnění je vhodné pro přizpůsobitelné M12 kulaté zásuvné konektory s vnějším průměrem vroubkované matice $19,8 \pm 0,3$ mm. Utahovací moment je 0,8 – 1,2 Nm.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Cable gland tool adapter for M12 connectors
Číslo objednávky	1900120000
Typ	SCREWTY M12F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409976
Množství	1 items
Balení	Plastový pytlík

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost	17.8 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Šroubovací nářadí

Připojovací závít	M12	Velikost	19.8 mm
-------------------	-----	----------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		