



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| Číslo objednávky | 1901700000 |
| Typ | HDC 10B AZO |
| GTIN (EAN) | 4032248592937 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus) | E92202 |

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| Hloubka | 95 mm | Hloubka (v palcích) | 3.7401 inch |
| Výška | 29 mm | Výška (v palcích) | 1.1417 inch |
| Šířka | 59 mm | Šířka (v palcích) | 2.3228 inch |
| Rozměr při montáži - výška | 32 mm | Rozměr při montáži - šířka | 83 mm |
| Čistá hmotnost | 71.28 g | | |

Teploty

| | |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 125 °C |
|---------------|-------------------|

Shoda produktu s prostředím

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky | |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% | |
| Chemická odolnost | Látka | Aceton |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| | Látka | Vrtací olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Nafta |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Etylalkohol |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Převodový olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Hydraulický olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Chladivo |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Petrolejový benzin |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Pot |
| Chemická odolnost | Odolné | |
| Látka | Prémiový benzin | |
| Chemická odolnost | Podmíněně odolné | |
| Látka | Voda | |
| Chemická odolnost | Odolné | |
| Látka | UV | |
| Chemická odolnost | Nestabilní | |
| Látka | Ozón | |
| Chemická odolnost | Nestabilní | |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| Provedení povrchu | Práškové lakování | Stupeň krytí | IP65, v zapojeném stavu |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|

Technické údaje

Rozměry

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|-------|
| Délka rozteče otvorů A2 | 83 mm | Kabelový vstup | Ne |
| Šířka pouzdra C | 43 mm | Šířka základny C1 | 47 mm |
| Celková délka pouzdra | 73 mm | Výška pouzdra B | 29 mm |
| Výška základny B1 | 5 mm | | |

Verze

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Velikost kabelových vstupů | none | Horní část/dolní část/víčko | dolní část |
| Kryt | bez krytu | Počet kabelových vstupů ze strany | 0 |
| Design pouzdra | Přepážkový kryt | Design zajišťovacího systému | Boční uzamykací svorka na dolní straně |
| Design | Standardně | Instalační velikost | 4 |
| Kabelový vstup | Ne | Typ | Bulkhead (průchodka) |
| Verze svorky | Středová uzamykací svorka | Těsnění | NBR |
| Barva (RAL) | RAL 7035 | BG | 4 |
| Vhodné pro systém ModuPlug® | Ano | | |


Důležitá poznámka

Informace o produktu Při montáži skříní se ujistěte, že je ploché těsnění správně usazeno.

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Nákresy



Příslušenství**Kryt konektoru, vstup kabelu na straně**

Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 24D TSO 1M25G | Verze |
| Číslo | 1903610000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Centrální uzamykání na horní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248593002 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 24D TSO 1PG21G | Verze |
| Číslo | 1968360000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Centrální uzamykání na horní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248772858 | |
| Množství | 1 ST | |