


VT SF 3/12 MC SDR V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

Výhody:

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm², je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Všeobecné objednací údaje

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.5 mm, Podle specifikace zákazníka
Číslo objednávky	1906790000
Typ	VT SF 3/12 MC SDR V0
GTIN (EAN)	4032248529162
Množství	64 items

VT SF 3/12 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	4.8 mm	Hloubka (v palcích)	0.189 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0.4724 inch
Šířka	4.5 mm	Šířka (v palcích)	0.1772 inch
Čistá hmotnost	0.22 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-50...120 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně 0.003 kg CO2 eq.

Obecné údaje

Orientace tisku	vodorovný
Typ tisku	Podle specifikace zákazníka
Metoda tisku	MC Laser
Šířka	4.5 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Rozsah provozní teploty, max.	120 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C
Barevný	Podle specifikace zákazníka
Halogen	Ne
Základní materiál	Polyamid 66
Barva tisku	černá
Tištěné znaky	Vyžaduje soubor M-Print PRO
Informační štítek	Barevné na základě požadavků zákazníka (pošlete soubor M-Print PRO)
Počet značek v balení	Forma napájení MultiCard
Velikost pole na označení	12 x 4.6 mm
kompatibilní tiskárna	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Conductor and cable markers
Rozsah provozní teploty	-50...120 °C

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	2.5 mm ²
Průřez vodiče, min.	1.5 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	3.7 mm
Vnější prům. vodiče, min.	3 mm	Vnější prům. vodiče	3 - 3.7 mm
Průřez připojeného vodiče	1.5 - 2.5 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		