

HDC CM BUS M1 CT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ConCept Bus je vynikající pro přenos vysoce citlivých signálů v těžkých konektorech.

System konektorů ConCept se skládá z multifunkčních, kompaktních modulů, které poskytují vynikající ochranu před elektromagnetickými poli, vlhkostí, prachem a agresivními mechanickými silami.

Jejich kombinováním s dalšími moduly můžete připojit napájení a další signály pro periferie v rámci jediného konektoru.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept modul |
| Číslo objednávky | 1908520000 |
| Typ | HDC CM BUS M1 CT |
| GTIN (EAN) | 4032248617005 |
| Množství | 1 items |

HDC CM BUS M1 CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 18.5 mm | Hloubka (v palcích) | 0.7283 inch |
| Výška | 47.5 mm | Výška (v palcích) | 1.8701 inch |
| Šířka | 13.5 mm | Šířka (v palcích) | 0.5315 inch |
| Čistá hmotnost | 30 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd |

ConCept Pneumatický modul

| | | | |
|------------------------------|-----|---------|----------------|
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Barevný | Stříbřitě šedá |
|------------------------------|-----|---------|----------------|

Rozměry

| | |
|-------|---------|
| Šířka | 13.5 mm |
|-------|---------|

Všeobecné údaje

| | | | |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------|----------------------|
| Počet pólů | 1 | Typ připojení | Nalisované připojení |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Barevný | Stříbřitě šedá |
| Cykly zapojování | ≥ 500 | Typ | Zástrčka |
| Základní materiál | Kov | Řada | ConCept modul |
| Jmenovité napětí (DIN EN 61984) | 50 V | Jmenovitý proud (DIN EN 61984) | 10 A |
| Neobsahuje halogeny | false | Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2 | Ano |

Verze

| | | | |
|---------------|----------------------|-------------------|-----|
| Typ připojení | Nalisované připojení | Základní materiál | Kov |
|---------------|----------------------|-------------------|-----|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 | | |