



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Z řada, Příslušenství, Žlutá, 5.1 mm
Číslo objednávky	<a href="#">1908560000</a>
Typ	BA RC ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248534241
Množství	25 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12.77 mm	Hloubka (v palcích)	0.5028 inch
Výška	23.45 mm	Výška (v palcích)	0.9232 inch
Šířka	5.1 mm	Šířka (v palcích)	0.2008 inch
Čistá hmotnost	0.52 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...75 °C
Provozní teplota	-50 °C...	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze Pro svorky

## Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Izolační materiál	Wemid
Barevný	Žlutá	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0

## Další technická data

Typ upevnění	Zapojeno	Návod k instalaci	Přímá montáž
--------------	----------	-------------------	--------------

## Rozměry

Rozteč v mm (P) 5.10 mm

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení bez

## Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		