

KSG M20 BN O SC 2 G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



KSG je určeno pouze pro použití při připojování nepan-
céřovaných kabelů a linek. Když se kabelová průchodka
objedná s neoprenovým těsněním, těsnění umožní tep-
loty od -35°C do +90°C. Při použití silikonového těsnění
je teplotní rozsah -60°C až +180°C. O-kroužek a kabelová
průchodka součástí dodávky jsou vyrobeny ze stejného
materiálu. Při použití tohoto těsnícího materiálu je zaručen
stupeň krytí IP66 nebo IP68 při hloubce 25 metrů pod
vodou (tlak 2,5 barů). KSG je povoleno pro použití u tla-
kově odolných Ex d zapouzdření a Ex e se zvýšenou bez-
pečností.

Všeobecné objednací údaje

Verze	KSG (Klippon standard Ex kabelová vývodka), Kabelové těsnění, rovný, M 20, 16 mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Mosaz
Číslo objednávky	1909410000
Typ	KSG M20 BN O SC 2 G20
GTIN (EAN)	4032248536337
Množství	20 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2023-07-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	A2L/20/M20-WM

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	IECESIR; SIRAATEX
Certifikace	EAC; ATEX; IECEx
Schválení	



ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	33 mm	Výška (v palcích)	1.2992 inch
Délka	33 mm	Délka (v palcích)	1.2992 inch
Čistá hmotnost	129.5 g		

Teploty

Provozní teplota	-35 °C...90 °C
------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelná/známa)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	14 mm	Vnější průměr kabelu, min.	9.6 mm
Vnitřní průměr kabelu, max.	14.00 mm	Vnitřní průměr kabelu, min.	9.40 mm
Těsnicí O-kroužek	NBR	Stupeň krytí s GWDR	IP66, IP68 - 2,5 bar
Rozsah provozní teploty, max.	90 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-35 °C
Stoupání závitu	1.5 mm	Halogen	Ano
AF velikost 1	30 mm	AF velikost 2	30 mm
Stupeň krytí	IP66, IP68 - 2,5 bar	Kabelová průchodka	metrické, mosaz
Základní materiál	Mosaz	Těsnění	CR
Těsnění	CR	Vnější závit	M 20
Délka závitu	16 mm	Hloubka vody	25 m (30 Min.)
Typ ochrany proti výbuchu	Zapouzdření odolné proti tlaku Ex d, Vylepšená bezpečnost Ex e	Pokyny k instalaci	Viz návod k instalaci
Velikost ochranného víka	L30		

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	ATEX: II 2GD, Ex db IIC Gb, Ex ta IIIC Da and/or II 2 GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEx)	IECEx CML 19.0109X
Č. osvědčení (IECEx)	IECESIR05.0067X	Č. osvědčení (ATEX)	SIRA05ATEX1287X
DEF Podmínky osvědčení	ATEX, IECEx		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04

Technické údaje

ECLASS 15.0

27-14-08-04

KSG M20 BN O SC 2 G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, přírodní povrch



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M20 MS SC	Verze
Číslo	0930640002	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 20, 4 mm,
objednávky		Mosaz
GTIN (EAN)	4032248849826	
Množství	50 ST	

Bezpečnostní vroubkovaná podložka



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SZS M20	Verze
Číslo	1736310000	SZS (roubkovaná podložka), Přídržné ozubené podložky, M 20,
objednávky		Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
GTIN (EAN)	4008190963514	
Množství	10 ST	

Zemnicí oka



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

KSG M20 BN O SC 2 G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	EA-RING MS/M20 SC	Verze
Číslo	0930710002	EA (uzemňovací kroužky), Zemnicí kroužek, Různé, M 20, Mosaz
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248849819	
Množství	20 ST	

Těsnění z vulkanizovaného vlákna – KSWF




Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWF M20	Verze
Číslo	0899750000	KSWF (ploché těsnění – vulkanizované vlákno), Automatický nástroj
objednávky		na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 20, Vulkanizované
GTIN (EAN)	4032248850174	vlákno
Množství	25 ST	

Ploché nylonové těsnění – KSWN



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWN M20	Verze
Číslo	0930730002	KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování
objednávky		vodičů a nalisování koncovek, M 20, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248849802	
Množství	25 ST	