

### Podobné ilustraci



#### Produktabbildung

Zvyšující se citlivost elektronických součástí a zvyšující se frekvence elektromagnetického rušení vyžadují, aby kabelové průchodky hrály důležitou roli v konceptu stínění systému. Tento typ kabelových průchodek EMC je vyroben pro stínění proti rušivým frekvencím s přípojným stíněním 360°. Ručně vkládané těsnění poskytuje vynikající držení a odlehčení tahu kabelu, navíc kabelová průchodka splňuje mechanické požadavky normy EN 62444. Díky patentované konstrukci bude možná velmi snadná a rychlá montáž.

#### Všeobecné objednací údaje

Verze	VG EMV GEN 1 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, rovný, M 63, 14, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	<a href="#">1909560000</a>
Typ	VG M63 - MS 1/EMV
GTIN (EAN)	4032248536481
Množství	5 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Výška	53 mm	Výška (v palcích)	2.0866 inch
Délka	71 mm	Délka (v palcích)	2.7953 inch
Čistá hmotnost	92.4 g		

### Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

### Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	44 mm	Vnější průměr kabelu, min.	34 mm
Těsnicí O-kroužek	NBR	Stupeň krytí s GWDR	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Utahovací moment	25 Nm	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1.5 mm
Halogen	Ano	Průměr stínění, max.	44.00 mm
Průměr stínění, min.	31.00 mm	AF velikost 1	68 mm
AF velikost 2	64 mm	Velikost AF	68 mm
Stupeň krytí	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Kabelová průchodka	metrické, M 63
Základní materiál	Mosaz poniklovaná	Těsnění	CR
Těsnění	NBR	Vnější závit	M 63
Délka závitu	14 mm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	57.00 Nm
Stupeň krytí (UL)	Type 4X	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	26.00 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	24.00 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	53.00 Nm
Upínací vložka	Polyamid		


### Čísla certifikátů, kabelová průchodka

Číslo certifikátu, kabelová průchodka (GERMLLOYD)	E-14047	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL)	E-199260
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)	E-199260	DEF   Podmínky osvědčení	DNV, UL, cULus

## Technické údaje

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		



## VG M63 - MS 1/EMV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Mosazné matice pro EMC



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU EMV M63	Verze
Číslo	<a href="#">1777680000</a>	SKMU MS EMV (mosazná pojistná matice – EMC), Pojistná matice, M
objednávky		63, 6.6 mm, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4032248157952	
Množství	10 ST	

### Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M63-NP	Verze
Číslo	<a href="#">1736290000</a>	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
objednávky		obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 63, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956080	
Množství	10 ST	

### Ploché polyetylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

## VG M63 - MS 1/EMV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M63-PO	Verze
Číslo	<a href="#">1777990000</a>	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 63, Polyetylén
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248158256	
Množství	50 ST	

### Těsnění z vulkanizovaného vlákna – KSWF




Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWF M63	Verze
Číslo	<a href="#">1076730000</a>	KSWF (ploché těsnění – vulkanizované vlákno), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 63, Vulkanizované vlákno
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248838653	
Množství	25 ST	

### Ploché nylonové těsnění – KSWN



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWN M63	Verze
Číslo	<a href="#">1076660000</a>	KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 63, Nylon 6
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248838707	
Množství	25 ST	