

## Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Polyamid 6
Číslo objednávky	<a href="#">1909820000</a>
Typ	VG PG29-K67
GTIN (EAN)	4032248536740
Množství	20 items

## VG PG29-K67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Výška	41 mm	Výška (v palcích)	1.6142 inch
Délka	52 mm	Délka (v palcích)	2.0472 inch
Čistá hmotnost	34.6 g		

## Teploty

Provozní teplota -20 °C...80 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	25 mm	Vnější průměr kabelu, min.	18 mm
Utahovací moment	9 Nm	Sílikon	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	Stoupání závitu	1.59 mm
Halogen	Ne	AF velikost 1	42 mm
Stupeň krytí	IP67	Kabelová průchodka	PG
Základní materiál	Polyamid 6	Těsnění	NBR
Vnější závit	PG 29	Délka závitu	11 mm
Utahovací moment uzavřené matice, max.	10.50 Nm	Utahovací moment pojistné matice, min.	8.50 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	9.50 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	8.50 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	9.50 Nm	Utahovací moment pojistné matice, max.	9.50 Nm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VG PG29-K67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Plastové pojistné matice, šedé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG29-K GR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1698230000</a>	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, PG 29, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190884765	
Množství	50 ST	

## Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG29-NP	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1719600000</a>	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 29, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352868	
Množství	50 ST	

## Ploché polyetylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Accessories****Všeobecné objednáací údaje**

Typ	GWDR PG29-PO	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1719500000</a>	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 29, Polyetylén
GTIN (EAN)	4008190352769	
Množství	50 ST	