

**Podobné ilustraci**

Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Polyamid 6
Číslo objednávky	<a href="#">1909850000</a>
Typ	VG PG48-K67
GTIN (EAN)	4032248536771
Množství	10 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Výška	53.5 mm	Výška (v palcích)	2.1063 inch
Délka	67.5 mm	Délka (v palcích)	2.6575 inch
Čistá hmotnost	92.7 g		

### Teploty

Provozní teplota -20 °C...80 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	44 mm	Vnější průměr kabelu, min.	34 mm
Utahovací moment	14 Nm	Sílikon	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	Stoupání závitu	1.59 mm
Halogen	Ne	AF velikost 1	65 mm
Stupeň krytí	IP67	Kabelová průchodka	PG
Základní materiál	Polyamid 6	Těsnění	NBR
Vnější závit	PG 48	Délka závitu	14 mm
Utahovací moment uzavřené matice, max.	21.00 Nm	Utahovací moment pojistné matice, min.	13.50 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	14.50 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	13.50 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	19.00 Nm	Utahovací moment pojistné matice, max.	14.50 Nm

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

**Příslušenství****Plastové pojistné matice, šedé**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SKMU PG48-K GR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1719090000</a>	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, PG 48, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190352318	
Množství	25 ST	

**Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	GWDR PG48-NP	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1719630000</a>	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 48, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352899	
Množství	5 ST	

**Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

## Příslušenství

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	GWDR PG48-PO	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1719530000</a>	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 48, Polyetylén
GTIN (EAN)	4008190352790	
Množství	5 ST	