

Podobné ilustraci

Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1909910000
Typ	VG M16-1/MS68
GTIN (EAN)	4032248536832
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	28.5 mm	Výška (v palcích)	1.122 inch
Délka	35.5 mm	Délka (v palcích)	1.3976 inch
Čistá hmotnost	26 g		

Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	10 mm	Vnější průměr kabelu, min.	5 mm
Těsnicí O-kroužek	NBR	Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Utahovací moment	7 Nm	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1.5 mm
Halogen	Ano	AF velikost 1	20 mm
AF velikost 2	20 mm	Velikost AF	20 mm
Stupeň krytí	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Kabelová průchodka	metrické, M 16
Základní materiál	Mosaz poniklovaná	Těsnění	CR
Těsnění	NBR	Vnější závit	M 16
Délka závitu	7 mm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	8.50 Nm
Stupeň krytí (UL)	Type 4X	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	4.50 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	3.50 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	7.50 Nm
Upínací vložka	Polyamid		

Čísla certifikátů, kabelová průchodka

Číslo certifikátu, kabelová průchodka (GERMLLOYD)	E-14047	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL)	E-199260
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)	E-199260	DEF Podmínky osvědčení	DNV, UL, cULus

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01

Technické údaje

ECLASS 15.0

27-14-08-01

VG M16-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M16 MS	Verze
Číslo	1736990000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 16, 2.8 mm,
objednávky		Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190956462	
Množství	100 ST	

Mosazné pojistné matice, přírodní povrch



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M16 MS SC	Verze
Číslo	0930640001	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 16, 4 mm,
objednávky		Mosaz
GTIN (EAN)	4032248976065	
Množství	50 ST	

Záslepky



Na těsnění nadbytečných otvorů se závitem k zachování IP stupně krytí

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M16-NP	Verze
Číslo	1736230000	GWDR NP (ploché těsnění - neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 16, Neopren
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190956028	
Množství	50 ST	

Ploché polyethylenové těsnění - GWDR PO




Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M16-PO	Verze
Číslo	1777930000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 16, Polyetylén
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248158195	
Množství	50 ST	

Těsnění z vulkanizovaného vlákna - KSWF



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWF M16	Verze
Číslo	1076680000	KSWF (ploché těsnění - vulkanizované vlákno), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 16, Vulkanizované vlákno
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248838615	
Množství	25 ST	

Příslušenství**Ploché nylonové těsnění – KSWN**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWN M16	Verze
Číslo objednávky	1076630000	KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 16, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838677	
Množství	25 ST	