

SCREWTY SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
Číslo objednávky	1910000000
Typ	SCREWTY SET
GTIN (EAN)	4032248436842
Množství	1 items
Balení	Kartonový box

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	190.08 g
----------------	----------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj na šroubovanou vývodku na kabely a konektory M8, M12
---------------	--

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Součástí dodávky: <ul style="list-style-type: none"> • Standardní rukojeť 1/4 palce • Nástavec M8 pro lisované linky • Nástavec M8F pro přizpůsobitelné konektory • Nástavec M12 pro lisované linky • Nástavec M12F pro přizpůsobitelné konektory
----------------------	--

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Screwty® připevnění je vhodné pro přizpůsobitelné M23 kulaté zásuvné konektory a potažené M23 kulaté zásuvné konektory s vnějším průměrem vroubkované matice 26,2 ±0,3 mm. Utahovací moment je 2 – 2.5 Nm.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCREWTY M23	Verze
Číslo	1981560000	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248677702	
Množství	1 ST	

Screwty pro M12 K-kódované a L-kódované přelísované kabely



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD	Verze
Číslo	2522710000	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118534566	
Množství	1 ST	
Typ	SCREWTY M12 K+L O.SD	Verze
Číslo	2486610000	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118497403	
Množství	1 ST	