



Podobné ilustraci

WSM je kompletní systém značení kabelů, vodičů, trubek a komponentů - nabízí trvalé značení v prostředí, ve kterém jiné značky nevydrží. Tato řada produktů se skládá ze značících desek, držáků a nerezových vázacích pásek - k dispozici jednotlivě nebo dohromady v sadách WSM Set a Service Box.

Výhody:

- Odolné, ražené znaky zajišťující maximální čitelnost
- Odolné proti horku, zimě, korozi, kyselinám, chemikáliím, ohni, atd.
- Jednotlivé a víceznakové značky lze také skombinovat
- Rychlá instalace
- Ideální pro venkovní použití
- Rychlé upnutí vázacími pásky

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 150 x 10 mm, Stříbrná
Číslo objednávky	1912160000
Typ	WSMC 26-30
GTIN (EAN)	4032248541201
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.0197 inch
Výška	150 mm	Výška (v palcích)	5.9055 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0.3937 inch
Čistá hmotnost	5 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty 500 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Orientace tisku	vodorovný	
Počet na list	1	
Typ tisku	Podle specifikace zákazníka	
Šířka	10 mm	
Rozsah provozní teploty, max.	500 °C	
Barevný	Stříbrná	
Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404	
Tištěné znaky	Smíšené znaky	
Počet znaků	30	
Počet značek v balení	Forma napájení	Díl komponentu
Počet značek na kombinaci	1 Component part = Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	500 °C	

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		