

## SM 27/18 K MC NE BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci

SM je štítek MultiCard pro značení řídicích a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet CONNECT nebo Plotter.

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm nebo 30 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednávací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Modrá |
| Číslo objednávky | <a href="#">1915330000</a>                         |
| Typ              | SM 27/18 K MC NE BL                                |
| GTIN (EAN)       | 4032248547975                                      |
| Množství         | 80 items   |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |                     |             |
|----------------|-------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 1 mm  | Hloubka (v palcích) | 0.0394 inch |
| Výška          | 18 mm | Výška (v palcích)   | 0.7087 inch |
| Šířka          | 27 mm | Šířka (v palcích)   | 1.063 inch  |
| Čistá hmotnost | 1.5 g |                     |             |

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...60 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |                  |  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |                  |  |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |                  |  |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně       | 0.014 kg CO2 eq. |  |

## Obecné údaje

|                                   |   |           |  |
|-----------------------------------|---|-----------|--|
| Lepidlo                           | Oboustranná lepicí páska  |           |  |
| Barva materiálu podle kódu odporu | 6   |           |  |
| Verze                             | Samolepicí  |           |  |
| Šířka                             | 27 mm   |           |  |
| Klasifikace hořlavosti UL 94      | V-2   |           |  |
| Rozsah provozní teploty, max.     | 60 °C   |           |  |
| Rozsah provozní teploty, min.     | -40 °C  |           |  |
| Barevný                           | Modrá   |           |  |
| Halogen                           | Ne  |           |  |
| Základní materiál                 | Polyamid 66   |           |  |
| Tištěné znaky                     | bez   |           |  |
| Počet značek v balení             | Forma napájení  | MultiCard |  |
| kompatibilní tiskárna             | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |  |
| Počet značek na kombinaci         | 1 MultiCard = Device markers  |           |  |
| Rozsah provozní teploty           | -40...60 °C   |           |  |

## Značky na přístroje

Halogen Ne

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Nákresy**

---


---

---

---

---

---



## Příslušenství

### Doplňkové produkty



SM je štítek MultiCard pro značení řídicích a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet CONNECT nebo Plotter.

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm nebo 30 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ETO SM 27/18 TRANSPAR.     | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1720590002</a> | SwitchMark, Ochranný kryt, 18 x 27 mm, Transparentní |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190988005              |  |
| Množství   | 10 ST                      |  |