

## MF-W 5/5 MINI MC NE BL


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



MultiFit je systém značek společnosti Weidmüller používaný pro svorky od jiných výrobců. Podobně jako Dekafix od společnosti Weidmüller, jsou značky řady MultiFit připravené k použití se standardním tiskem.

Při prvním použití MultiFit doporučujeme provést test na používaných svorkách se vzorovými značkami.

- Jedna značka vhodná pro svorky od různých výrobců.
- Značky se standardním potiskem k okamžitému použití
- Prázdné značky pro tisk pomocí PrintJet CONNECT nebo plotteru
- Jednotlivě potištěné značky se dodávají na základě zákaznických údajů CAE nebo specifikací
- Jeden systém značení pro všechny aplikace

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | MultiFit, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 WAGO, Legrand, Entrelec, Modrá |
| Číslo objednávky | <a href="#">1924270000</a>  |
| Typ              | MF-W 5/5 MINI MC NE BL  |
| GTIN (EAN)       | 4032248563265   |
| Množství         | 500 items   |

## MF-W 5/5 MINI MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                   |             |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Výška          | 5 mm   | Výška (v palcích) | 0.1968 inch |
| Šířka          | 5 mm   | Šířka (v palcích) | 0.1968 inch |
| Čistá hmotnost | 0.15 g |                   |             |

## Teploty

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
|-------------------------|--------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |                  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |                  |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |                  |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně       | 0.001 kg CO2 eq. |

## Obecné údaje

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| Barva materiálu podle kódu odporu | 6   |           |
| Typ tisku                         | prázdný   |           |
| Šířka                             | 5 mm  |           |
| Klasifikace hořlavosti UL 94      | V-2   |           |
| Rozsah provozní teploty, max.     | 100 °C  |           |
| Rozsah provozní teploty, min.     | -40 °C  |           |
| Barevný                           | Modrá   |           |
| Halogen                           | Ne  |           |
| Základní materiál                 | Polyamid 66   |           |
| Tištěné znaky                     | prázdné   |           |
| Počet značek v balení             | Forma napájení  | MultiCard |
| kompatibilní tiskárna             | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| Počet značek na kombinaci         | 1 MultiCard = Terminal marker   |           |
| Rozsah provozní teploty           | -40...100 °C  |           |
| Aplikace/výrobce                  | WAGO, Legrand, Entrelec   |           |


## Označení konektorů

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Rozteč v mm (P) | 5.00 mm |
|-----------------|---------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**Drawings**



**Výkres**

