



Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možné značení pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | ClipCard, Značky na přístroje, 30 x 60 mm, Držák CC-H 30/60, Stříbrná |
| Číslo objednávky | 1934400000 |
| Typ | CC 30/60 MC NE SI |
| GTIN (EAN) | 4032248590940 |
| Množství | 30 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 1.2 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0472 inch |
| Výška | 30 mm | Výška (v palcích) | 1.1811 inch |
| Šířka | 60 mm | Šířka (v palcích) | 2.3622 inch |
| Čistá hmotnost | 4.05 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostředím

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky | | |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% | | |
| Uhlíková stopa výrobku | Kolébka k bráně | 0.033 kg CO2 eq. | |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|--|
| Verze | Ize zapojit | | |
| Šířka | 60 mm | | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | | |
| Barevný | Stříbrná | | |
| Halogen | Ne | | |
| Základní materiál | Polyamid 66 | | |
| Tištěné znaky | bez | | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | MultiCard | |
| Doporučená odvětví | Stroje | | |
| kompatibilní tiskárna | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | | |
| Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Device markers | | |
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C | | |
| Aplikace/výrobce | Držák CC-H 30/60 | | |

Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Nákresy



Příslušenství

Příslušenství



Všeobecné objednávací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | CC-H 30/60 | Verze | |
| Číslo | 1934430000 | | ClipCard, Příslušenství, 30 x 60 mm, černá |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248590995 | | |
| Množství | 10 ST | | |
| Typ | STR CC 30/60 TRANSPARENT | Verze | |
| Číslo | 1934450000 | | ClipCard, Příslušenství, 30 x 60 mm, Transparentní |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248590988 | | |
| Množství | 10 ST | | |
| Typ | ETO CC 30/60 TRANSPAR. | Verze | |
| Číslo | 1934440000 | | ClipCard, Příslušenství, 30 x 60 mm, Transparentní |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248590971 | | |
| Množství | 10 ST | | |